




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	Puslebord, 800 x 1400 mm, elektrisk højderegulérbart, med sanitet R8752000
Farve	Hvid
Produktbeskrivelse	Udgået per 31/12-2015 og erstattet af R8652. Fritstående puslebord med sanitet, 800 mm x 1400 mm, el-motor med håndbetjening, Inkl. integreret vask, armatur, håndbruser, til- og afløbsslanger, 2 trådkurve. Højderegulering fra 650 mm - 1000 mm. Ekskl. monteringsbolte. Udgået per 31/12-2015 og erstattet af R8652.. Fritstående puslebord med sanitet, 800 mm x 1400 mm, el-motor med håndbetjening, Inkl. integreret vask, armatur, håndbruser, til- og afløbsslanger, 2 trådkurve. Højderegulering fra 650 mm - 1000 mm. Ekskl. monteringsbolte.
Justerbarhed	Højderegulérbar
Produktkapacitet	Max. belastning: 75 kg.
Hastighed opad	Hastighed op: 14 mm/s
Hastighed ned	Hastighed ned: 14 mm/s
Støjniveau	48 dB
Funktioner	Den trinløse højderegulering sikrer, at det altid er muligt at indstille bordet til en ergonomisk korrekt arbejds højde ved hjælp af håndbetjeningen. De robuste materialer og den formstøbte vask letter rengøringen af puslepladsen og sikrer optimal hygiejne. Gennemtænkt design og integrerede sikkerhedssystemer forhindrer klemskader og giver større tryghed i en travl hverdag. For at lette adgangen til rindende vand kan puslebordet leveres med integreret håndvask og armatur med udtrækstud.
Strømforsyning (V)	230





PRESSALIT®

Produkt	Puslebord, 800 x 1400 mm, elektrisk højderegulérbart, med sanitet
Varenummer	R8752000
Strømforbrug (max. belastning)	Strømforbrug, maksimal belastning: 96 W Strømforbrug, standby: 0,1 W
Rengøring	Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige eller ætsende rengøringsmidler, da det kan medføre, at overfladen tager skade.

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®