




# PRESSALIT®

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br><b>Varenummer</b>                                                                                             | Puslebord, 800 x 1800 mm, elektrisk højderegulérbart<br>R8643000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Farve</b>                                                                                                                    | VVS: 777637030<br>NRF: 7501968<br>EAN: 5708590338309<br>HMI: 48879<br><br>Hvid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| <b>Produktbeskrivelse</b>                                                                                                       | <p>Pressalit tilbyder et bredt sortiment af både fritstående og vægmonterede pusleborde i flere størrelser og modeller, de vægmonterede fås bl.a. i en udgave med opklappelig bordplade som er rigtig velegnet til rum med mindre plads.</p> <p>Derudover fås de vægmonterede også i en lavtgående udgave, som især er populær i daginstitutioner og børnehaver, da de kan sænkes til en højde, der gør det muligt for barnet selv at klatre op på puslebordet.</p> <p>Alle typer af pusleborde findes i udgaver med både vask og mulighed for tilvalg af enten udtræksarmatur eller standardarmatur.</p> <p>Fritstående puslebord, 800 x 1800 mm.<br/>Med el-motor og transformator, højderegulering 650 mm - 1000 mm, med håndbetjening.<br/>Laminatbordplade, inkl. 2 trådkurve.<br/>Materialer: Laminat og pulverlakeret stål.</p> |                                                                                     |
| <b>Justerbarhed</b><br><b>Reguleringshøjde</b><br><br><b>Produktkapacitet</b><br><b>Hastighed opad</b><br><br><b>Støjniveau</b> | Højderegulérbar<br><br>350 mm<br><br>Max. belastning: 150 kg.<br><br>Hastighed op: 14 mm/s<br>Hastighed ned: 14 mm/s<br><br>48 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
| <b>Materialer</b>                                                                                                               | Løfteenhed og kurve: Pulverlakeret stål.<br>Bordplade: Laminat:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |



|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>                        | Puslebord, 800 x 1800 mm, elektrisk højderegulérbart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Varenummer</b>                     | R8643000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Funktioner</b>                     | <p>Den trinløse højderegulering sikrer, at det altid er muligt at indstille bordet til en ergonomisk korrekt arbejds højde ved hjælp af håndbetjeningen.</p> <p>De robuste materialer og den formstøbte vask letter rengøringen af puslepladsen og sikrer optimal hygiejne.</p> <p>Gennemtænkt design og integrerede sikkerhedssystemer forhindrer klemskader og giver større tryghed i en travl hverdag.</p> <p>For at lette adgangen til rindende vand kan puslebordet leveres med integreret håndvask og armatur med udtrækstud.</p> |
| <b>Strømforsyning (V)</b>             | 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Aktuator (motor)</b>               | 2 x LA31 Deskline (Linak), 1500N, IPX1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Styreboks</b>                      | CBD6 (Linak), IP20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Håndbetjening</b>                  | HB30 (Linak), IPX4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Strømforbrug (max. belastning)</b> | Strømforbrug, maksimal belastning: 96 W<br>Strømforbrug, standby: 0,1 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Garanti</b>                        | Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 3 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>                         | Puslebord, 800 x 1800 mm, elektrisk højderegulérbart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Varenummer</b>                      | R8643000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Rengøring</b>                       | <p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring.<br/>Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade.</p> <p>Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen.</p> <p><b>DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b><br/>Clinimax Difficil-S<br/>Erisan OXY+<br/>Sprit (husholdningssprit)<br/>Suma Bac D10<br/>Virkon<br/>Rodalon Desinfektionsspray<br/>Lysoformin Spezial<br/>CaviCide<br/>Sufanios Premium<br/>Tvættsprit 70%</p> <p><b>IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b><br/>Suma Star free D1<br/>Taski 100<br/>Taski 200<br/>Milizid Citro</p> <p>Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.</p> |
| <b>Overenstemmelses-<br/>erklæring</b> | <p>Dette produkt opfylder alle relevante krav i:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Maskindirektivet 2006/42/EØF</li><li>- RoHS-direktivet 2011/65/EU.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |